

Standard-Zubehör für seventies 70's

Standard accessories for seventies 70's

Zubehörhalter
(schwarz matt und weiß matt
oxidkeramisch beschichtet,
silber eloxiert)
Accessory holder
(black matt and white matt
oxide ceramic coating,
silver anodized)

schwarz black **se-hr-s**
silber silver **se-hr-si**
weiß white **se-hr-w**

Reflektoren für
Reflectors for
se-11-d1 (LES 10)

spot 1 (11°) **se-re-sp1**
spot 2 (13°) **se-re-sp2**
medium 1 (17°) **se-re-md1**
flood 1 (26°) **se-re-fl1**
flood 2 (37°) **se-re-fl2**
flood 3 (47°) **se-re-fl3**

Reflektoren für
Reflectors for
se-11-d2 (LES 14,5)

spot 1 (16°) **se-re-sp1**
spot 2 (16°) **se-re-sp2**
medium 1 (20°) **se-re-md1**
flood 1 (30°) **se-re-fl1**
flood 2 (40°) **se-re-fl2**
flood 3 (52°) **se-re-fl3**

Borosilikatglas klar
Clear borosilicate glass
se-g-c

**Skulpturenlinse zur
elliptischen Lichtverteilung**
Sculpture lens for elliptical
light distribution
se-g-sk

Feinprismatische Linse
fine prismatic lens
se-fp

Wabenraster schwarz
Black honeycomb grid
se-wa-s

Abblendring inkl. 70's Federring schwarz
(Innenrohr oxidkeramisch beschichtet schwarz)
Shutter incl. 70's black retainer ring
(inner part oxide ceramic finish black)

30 mm symmetrisch weiß (pulverbeschichtet)
30 mm symmetrical white (powder-coated)
se-sh-9016

30 mm symmetrisch schwarz (pulverbeschichtet)
30 mm symmetrical black (powder-coated)
se-sh-9005

Blendschutzklappe 4-fach
(oxidkeramisch beschichtet)
4 anti-glare flaps
(oxide ceramic finish)
se-bl-4

WICHTIG: Zubehörhalter und Feder-
ring ist immer Lieferbestandteil der
Blendschutzklappe
IMPORTANT: retainer ring and
accessory holder holder included in
anti-glare flaps



Alternatives Zubehör Fokussiereinheit – siehe Folgeseite
Alternative accessory Focusing unit – see next page

Saugheber
Suction lifter
sh1

Federring schwarz
retainer ring black
se-fr-s

LSD Aufweitungsvorsatz zur Aufweitung des Abstrahlwinkels:
LSD beam diverging attachment to diverge the beam angle:

	spot 1	spot 2	medium 1	flood 1	flood 2	flood 3
Abstrahlwinkel mit LES 10 mm	11°	13°	17°	26°	37°	47°
+ LSD 30° se-lsd-30°	32°	33°	34°	40°	48°	56°
+ Wandfluterlinse wallwasher lens/ LSD 60° se-lsd-60°	61°	61°	62°	65°	70°	70°
Abstrahlwinkel mit LES 14,5 mm	16°	16°	20°	30°	40°	52°
+ LSD 30° se-lsd-30°	34°	34°	36°	42°	50°	60°
+ Wandfluterlinse wallwasher lens/ LSD 60° se-lsd-60°	62°	62°	63°	67°	72°	79°

Zubehör für Fokussiereinheiten (Ø 68 mm)

Accessories for focussing units (Ø 68 mm)

Blendschutzklappe 4-fach
(oxidkeramisch beschichtet)
4 anti-glare flaps
(oxide ceramic finish)
se-bl-4

WICHTIG: Zubehörhalter und Federring ist immer Lieferbestandteil der Blendschutzklappe
IMPORTANT: retainer ring and accessory holder holder included in anti-glare flaps

seventies 70's Serie series

Fokussiereinheit 11°–48°
Focusing accessory
se-fe-01-s
se-fe-01-w

Kompatibel mit:
Compatible with:
Stromschienenstrahler Track spotlight **se-11-d1**
Aufbaustrahler Surface-mounted spotlight **se-21-d1**
Einbaustrahler Recessed spotlight **se-31**
Einbaurichtstrahler Recessed directional spotlight **se-41**

Skulpturenlinse
Sculpture lens
se-fe-sk

LSD Aufweitungsversatz
LSD attachment
se-fe-lsd-30°

LSD Aufweitungsversatz
LSD attachment
se-fe-lsd-60°

Feinprismatische Linse
fine prismatic lens
se-fe-fp

seventies 70's Serie series

Fokussiereinheit 15°–50°
Focusing accessory
se-fe-02-s / se-fe-02-w

Kompatibel mit:
Compatible with :
Stromschienenstrahler Track spotlight **se-11-d2**
Aufbaustrahler Surface-mounted spotlight **se-21-d2**
Aufbaustrahler Surface-mounted spotlight **se-23**
Einbaustrahler Recessed spotlight **se-33**
Pendelleuchte Pendant light **se-22/-32**

Wabenraster schwarz
Black honeycomb grid
se-fe-wa-s

Federring schwarz
retainer ring black
se-fe-fr-s

(in Fokussiereinheit enthalten)
(included in Focusing accessory)

LSD Aufweitungsversatz zur Aufweitung des Abstrahlwinkels:
LSD beam diverging attachment to diverge the beam angle:

	min.* spot 1		max.* flood 3
Abstrahlwinkel mit LES 10 mm	11°	–	47°
+ LSD 30° se-lsd-30°	32°	–	56°
+ Wandfluterlinse wallwasher lens/ LSD 60° se-lsd-60°	61°	–	70°

LSD Aufweitungsversatz zur Aufweitung des Abstrahlwinkels:
LSD beam diverging attachment to diverge the beam angle:

	min.* spot 1		max.* flood 3
Abstrahlwinkel mit LES 14,5 mm	16°	–	52°
+ LSD 30° se-lsd-30°	34°	–	60°
+ Wandfluterlinse wallwasher lens/ LSD 60° se-lsd-60°	62°	–	79°

(*Toleranz tolerance ±1°)